

光触媒で 安心、安全な空間をデザインする 環境ソリューション

こんな現場で使用中!!



動物飼育室や飼育室前室で
マウスやラット等の
動物臭気対策

実験室で

病理学的作業時の固定や
染色時・封入時に使用する
ホルムアルデヒド・キシレン濃度低減対策




分析室で

アルコール類、
アセトニトリル等の対策



培養室、細胞移植・遺伝子検査室で
オートクレーブの悪臭対策。
浮遊カビ等の
コンタミネーション対策



官能試験室で

多数のサンプル採取時の
時間短縮



装置の特徴

工事不要

移動可能

低ランニング
コスト



■お問い合わせ


株式会社エス・イー・イー

〒224-0044 横浜市都筑区川向町 957-7

TEL:045-471-4700 <https://www.seiwa-inc.com/see/>

2023年1月6日より盛和环境エンジニアリング株式会社は株式会社エス・イー・イーに社名変更しました




SP-90LD16-(S・M・T)1
使用目安 | 9～36m²

本体サイズ・重量	W474×H165mm×D155mm(取手含まず) ・ 約 4.0kg
本体材質・仕上げ	アルミ・メラミン焼付塗装
最大処理風量・騒音	1.5 m ³ /min ・ 35dB
電源・消費電力	AC100V 30W 1.0A 50/60Hz
本体構成 TYPE : S1	高輝度 UV-LED 2面照射 (8球 /1面) プレフィルタ×1枚 光触媒セラミックフィルタ (120mm×300mm×15t)×1段
本体構成 TYPE : M1・T1	高輝度 UV-LED 2面照射 (8球 /1面) プレフィルタ×1枚 特殊光触媒セラミックフィルタ (120mm×300mm×15t)×1段
許容周囲温湿度	5～40℃ 85%以下 (機内結露なきこと)


SP-180LD48-(S・M・T)1
使用目安 | 14～64m²

本体サイズ・重量	W501×H397mm×D200mm(取手含まず) ・ 約 9.0kg
本体材質・仕上げ	アルミ・メラミン焼付塗装
最大処理風量・騒音	3.0 m ³ /min ・ 40dB
電源・消費電力	AC100V 86W 1.4A 50/60Hz
本体構成 TYPE : S1	高輝度 UV-LED 2面照射 (24球 /1面) プレフィルタ×1枚 光触媒セラミックフィルタ (420mm×295mm×15t)×1段
本体構成 TYPE : M1・T1	高輝度 UV-LED 2面照射 (24球 /1面) プレフィルタ×1枚 特殊光触媒セラミックフィルタ (420mm×295mm×15t)×1段
許容周囲温湿度	5～40℃ 85%以下 (機内結露なきこと)


SP-210LD72-(S・M・T)2H
使用目安 | 18～82m²

本体サイズ・重量	W360×H775mm×D360mm ・ 約 35.0kg
本体材質・仕上げ	スチール鋼板・メラミン焼付塗装
最大処理風量・騒音	3.5 m ³ /min ・ 56dB
電源・消費電力	AC100V 190W 2A 50/60Hz
本体構成 TYPE : S2H	高輝度 UV-LED 3面照射 (24球 /1面) プレフィルタ×1枚 光触媒セラミックフィルタ (420mm×295mm×15t)×2段 HEPA フィルタ×1枚 OP: アフターフィルタ×1枚
本体構成 TYPE : M2H・T2H	高輝度 UV-LED 3面照射 (24球 /1面) プレフィルタ×1枚 特殊光触媒セラミックフィルタ (420mm×295mm×15t)×2段 HEPA フィルタ×1枚 OP: アフターフィルタ×1枚
許容周囲温湿度	5～40℃ 85%以下 (機内結露なきこと)